

ednet.

Caricatore USB a due porte



Manuale d'uso

31813

Caratteristiche principali

Peso	65g
Dimensioni	45 x 26 x 89 mm
Ingresso	100-240 V CA 50/60 Hz
Uscita	5 V 4 A in totale Tipo-C™ 5 V/3 A max. Porta USB 5 V/2,4 A max.
Temperatura di funzionamento	-10 - 35 °C
Certificazione	CE

Metodo di carica

1. Collegare la spina a una presa in grado di erogare 100 - 240 V. Il caricabatterie USB da parete ednet (31813) è pronto all'uso.
2. Il caricatore è dotato di porta USB C e USB A da collegare a un cavo di ricarica. Eroga un'alimentazione CC fino a 5 V/4 A ed è in grado di caricare fino a 2 dispositivi contemporaneamente.

Compatibilità

È compatibile con iPad®/iPhone®, smartphone/tablet Android o qualsiasi altro smartphone/tablet PC, altoparlanti portatili, fotocamere e altro.

* Tutti i nomi di marchi e loghi menzionati precedentemente sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Contenuto della confezione

- 1 unità principale
- 1 manuale dell'utente

Manutenzione

Per aumentare il ciclo di vita del prodotto, rispettare le seguenti indicazioni:

- Tenerlo asciutto, lontano dall'umidità e dai prodotti erosivi.
- Non smontare il prodotto.
- Non conservarlo in un ambiente né troppo caldo né troppo freddo.
- Non urtare né sbattere il prodotto.

Tutti i prodotti sono stati testati e verificati. In caso di surriscaldamento, deformazione, rotture o altri casi anomali, si prega di interrompere l'utilizzo e di contattare l'agente di vendita o la nostra azienda.

Simboli usati: Solo per uso interno

