



Scaricatore da sovratensione inseribile, 3p+N, 280VAC, 20kA

Tipo SPCT2-280-3+NPE
Catalog No. 167620
Alternate Catalog No. SPCT2-280-3NPE

Programma di fornitura

Prodotti		Scaricatore di sovratensioni
Campo d'impiego		Edificio ad uso abitativo Edificio non ad uso residenziale Superfici libere

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

messa a terra, protezione da fulmini e sovratensioni (EG000021) / Limitatore di sovratensione per rete elettrica (EC000941)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianto Di Protezione, Apparecchi / Scaricatore Di Sovratensioni / Surge protection device for power supply systems (ecl@ss10.0.1-27-13-08-05 [ACN278011])			
forma della rete DC			no
forma della rete IT			si
forma della rete TN			si
forma della rete TN-C			no
forma della rete TN-C-S			si
forma della rete TN-S			si
forma della rete TT			si
altre forme della rete			si
numero di conduttori (esclusa terra)			3
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)		kA	20
tensione nominale AC		V	280
tensione nominale DC		V	0
resistenza di cortocircuito (Isc cr)		kA	0
tensione permanente AC max.		V	280
max. corrente di scarica (8/20)		kA	40
tensione permanente DC max.		V	0
tipo di montaggio			barra cieca 35 mm
dimensione			4 UM
max. tensione PV		V	0
livello di protezione		kV	1.4
sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)		mm	25
sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)		mm	35
livello di protezione L-N		kV	0
livello di protezione N-PE		kV	0
con contatto telecomunicazioni			no
fusibile ausiliario integrato			no
segnalazione nell'apparecchio			ottico
classe di prova tipo 2			si
grado di protezione (IP)			IP20