

relè a spina 1 contatto CO, con doratura dura AC 230 V, per zoccolo LZS



Marca del prodotto	SIRIUS
Denominazione del prodotto	Relè estraibile
Designazione del tipo di prodotto	LZX

Dati tecnici generali	
Tensione di rilascio percentuale riferita alla tensione di ingresso	15 %
Resistenza agli urti	
<ul style="list-style-type: none"> secondo IEC 60068-2-27 	5g / 11 ms
Comportamento di commutazione	monostabile
Esecuzione della funzione di commutazione	commutatore
Esecuzione della funzione di commutazione a guida forzata	No
Durata di vita meccanica (cicli di manovra)	
<ul style="list-style-type: none"> tip. 	10 000 000
Durata di vita elettrica (cicli di manovra)	
<ul style="list-style-type: none"> con AC-15 con 230 V tip. 	70 000
Corrente termica	16 A
Codice di riferimento secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750	K

Codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	K
Codice di riferimento secondo EN 61346-2	K
Circuito di comando/ Comando	
Tensione di alimentazione di comando con AC	
• a 50 Hz valore nominale	230 V
• a 60 Hz valore nominale	230 V
Frequenza della tensione di alimentazione comando	
• 1 valore nominale	50 Hz
• 2 valore nominale	60 Hz
Frequenza della tensione di alimentazione per circuito ausiliario e di comando valore nominale	50 ... 60 Hz
Fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando con AC a 50 Hz	
• valore iniziale	0,9
• Valore finale	1,1
Fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando con AC a 60 Hz	
• valore iniziale	0,9
• Valore finale	1,1
Esecuzione dell'azionamento relè	polarizzato
Parte integrante del prodotto zoccolo da innesto	No
Circuito elettrico ausiliario	
Tipo di contatto di commutazione	Contatto CO
Materiale dei contatti di commutazione	AgNi 90/10-HTV
Numero dei contatti NC per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti NO per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti CO	
• per contatti ausiliari	1
Corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-15	
• con 250 V	3 A
Circuito elettrico principale	
Tipo di tensione	AC
Uscite	
Caricabilità in corrente del relè di uscita con AC-15	
• con 250 V a 50/60 Hz	3 A
Connessioni /Morsetti	
Funzione del prodotto	
• Morsetto rimovibile	No
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
Posizione di montaggio	a piacere
Tipo di fissaggio	montaggio su zoccolo

Altezza	29 mm
Larghezza	12,7 mm
Profondità	19,5 mm

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
 UR	 EAC	 EG-Konf.
	Miscellaneous	Confirmation

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=LZX:RT315730>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:RT315730>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/LZX:RT315730>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:RT315730&lang=en

Ultima modifica:

13/09/2019