

blocco differenziale, a 4 poli, tipo A, selettivo, In: 63 A, 1000 mA Un
AC: 400 V, per 5SY,



Versione

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Marca del prodotto | SETRON |
| Denominazione del prodotto | Blocco differenziale |
| Esecuzione del prodotto | Intervento selettivo |

Dati tecnici generali

| | |
|--|--|
| Numero di poli | 4 |
| Grandezza costruttiva per apparecchi di installazione da incasso / secondo DIN 43880 | 1 |
| Protezione da contatto contro la folgorazione | protetto contro contatti con le dita e il dorso della mano |
| Durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip. | 10 000 |
| Funzione di commutazione / Ritardo di breve durata | No |
| Categoria di sovratensione | III |

Tensione di alimentazione

| | |
|---|-----------|
| Corrente / con AC / valore nominale | 63 A |
| <ul style="list-style-type: none"> Tensione di alimentazione / con AC / valore nominale | 230/400 V |
| <ul style="list-style-type: none"> Tensione di alimentazione / per dispositivo di prova / min. | 195 V |

- valore nominale

50 Hz

Classe di protezione

| | |
|------------------------|--|
| Grado di protezione IP | IP20, per installazione in quadro di distribuzione, con conduttori collegati |
|------------------------|--|

Dissipazione

| | |
|--|-----|
| Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo | 3 W |
|--|-----|

Elettricità

| | |
|--|----------|
| Corrente di guasto per sgancio / valore nominale | 1 000 mA |
|--|----------|

corrente nominale I_n / [nicht versorgt - IEC, DIN/VDE]

| | |
|---------------------------------|---------|
| • [nicht versorgt - bei 40 Cel] | 58,59 A |
| • [nicht versorgt - bei 45 Cel] | 58,59 A |
| • [nicht versorgt - bei 50 Cel] | 56,7 A |
| • [nicht versorgt - bei 55 Cel] | 54,81 A |
| • [nicht versorgt - bei 60 Cel] | 53,55 A |
| • [nicht versorgt - bei 65 Cel] | 52,29 A |
| • [nicht versorgt - bei 70 Cel] | 50,4 A |

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo di corrente di guasto | A |
|----------------------------|---|

| | |
|---|------|
| Resistenza di tenuta ad impulso di corrente / valore nominale | 5 kA |
|---|------|

| | |
|----------------------|---------|
| Frequenza di impiego | 50/60Hz |
|----------------------|---------|

Dettagli

| | |
|--|----|
| Caratteristica del prodotto / senza silicone | Sì |
|--|----|

| | |
|--|----|
| Ampliamento del prodotto / montabile a incasso / dispositivi addizionali | Sì |
|--|----|

Conessioni

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Sezione di conduttore collegabile | |
| • filo rigido | 1,5 ... 25 mm ² |
| • multifilare | 1,5 ... 25 mm ² |

| | |
|---|---------------|
| Coppia di serraggio / con morsetti a vite | 2,5 ... 3 N·m |
|---|---------------|

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Posizione / del cavo di rete | in alto o in basso |
|------------------------------|--------------------|

Progettazione meccanica

| | |
|--|-----------------|
| Altezza | 90 mm |
| Larghezza | 124 mm |
| Profondità | 77 mm |
| Profondità di incasso | 70 mm |
| Numero delle unità modulari di larghezza | 3 |
| Tipo di fissaggio | Guida DIN (REG) |
| Posizione di montaggio | a piacere |
| Peso netto | 327 g |

Condizioni ambientali

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Temperatura ambiente | -25 ... +45 °C |
| • durante l'immagazzinaggio | -40 ... +75 °C |

Certificati

Codice di riferimento

- secondo EN 61346-2 F
- secondo IEC 81346-2:2009 F

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|



CCC



VDE

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SM2845-8>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SM2845-8>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM2845-8

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



