

blocchetto di contatti ausiliari, centrale: semimodulo



Versione	
Marca del prodotto	SENTRON
Denominazione del prodotto	Interruttore a distanza
Esecuzione dell'interruttore per corrente a impulsi	meccanica per controllo centrale
Dati tecnici generali	
Durata impulso / min.	50 ms
Separazione di potenziale / tra bobina magnetica e contatto	Sì
Tensione di commutazione / dei contatti / con AC / min.	10 V
Corrente di commutazione / con AC / per ogni contatto / min.	100 mA
Tensione di alimentazione	
Tipo di tensione	AC
Classe di protezione	
Grado di protezione IP	IP20
Capacità di commutazione	
Potere di interruzione corrente	

- con cos phi 0,6

16 A

Funzione del prodotto

Funzione del prodotto / Comando diretto Sì

Numero

Numero dei contatti NC 0

Numero dei contatti NO 0

Numero dei contatti CO 0

Progettazione meccanica

Altezza 90 mm

Larghezza 9 mm

Larghezza dell'apertura / dei contatti 1,2 mm

Profondità 73 mm

Altezza di incasso 90 mm

Profondità di incasso 73 mm

Numero delle unità modulari di larghezza 0,5

Tipo di fissaggio Guida DIN

Posizione di montaggio in orizzontale e in verticale

Peso netto 45 g

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente -25 ... +70 °C

Certificati

Codice di riferimento

- secondo EN 61346-2 K
- secondo IEC 81346-2:2009 K

Declaration of Conformity



EG-Konf.

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT4931>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT4931>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT4931

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



