

Bobina di scarica; Un (V): 690; Ieff (A): 0,02



Figura simile

Dati tecnici generali:

Denominazione del prodotto		bobina di scarica
Numero di fasi		3
Tipo di tensione		AC
Tensione di impiego valore nominale		
• max.	V	690
Frequenza di impiego valore nominale		
• max.	Hz	0
Corrente		
• con AC		
— max.	A	0,02

Dati meccanici:

Esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale		morsetti a vite
Larghezza	m	0,045
Altezza	m	0,09
Profondità	m	0,06

Condizioni ambientali:

Classe termica secondo IEC 60085		B
Temperatura ambiente valore nominale	°C	40
Grado di protezione IP		IP00

Certificati/ Approvazioni:

General Product Approval other

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EJ9900-0EG>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4EJ9900-0EG>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EJ9900-0EG&lang=en

Ultima modifica:

13/09/2019