

cartuccia fusibile Classe J 80 A 600 V con ritardo, rispettare le norme di installazione nazionali!



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Cartuccia cilindrica
Esecuzione del prodotto	con contatti a coltello
Dati tecnici generali	
Classe di impiego della cartuccia fusibile	ritardato
Grandezza della cartuccia fusibile	Class J
Tipo di tensione	AC
Corrente / con AC / valore nominale	80 A
Tensione di alimentazione / con DC	300 V
Tensione di impiego / valore nominale	600 V
Circuito principale	
Corrente di impiego / valore nominale	80 A
Dettagli	
Parte integrante del prodotto / indicatore di fusione	No
Posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
Peso netto	76 g

Certificati

Codice di riferimento

- | | |
|----------------------------|---|
| • secondo EN 61346-2 | F |
| • secondo IEC 81346-2:2009 | F |

General Product Approval



Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3NW4324-2HG>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW4324-2HG>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NW4324-2HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



