



Figura simile

Dati per l'ordinazione

6SL3546-0FB21-1FB0

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati elettrici

Tensione di esercizio tramite

Alimentatore esterno DC 24 V

Ingressi / uscite

Ingressi digitali standard

Numero 6 (sans séparation de potentiel)

Ingressi digitali fail-safe

Numero 3 (en option configurable en entrées de sécurité)

Uscite digitali

Numero 2 (0,5 A, alimenté depuis la tension DC 24 V commutée, séparation de potentiel)

Uscite digitali fail-safe

Numero 1 (en option configurable en sortie TOR de sécurité)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

Esercizio 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)

Immagazzinaggio -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Umidità relativa

Esercizio max. 95 % a 40 °C (104 °F); RH, condensa non consentita

Comunicazione

Comunicazione PROFINET / EtherNet/IP, PROFIsave

Metodi di regolazione

U/f lineare / quadratica / parametrizzabile Sì

U/f con reg. flusso di corrente (FCC) Sì

Regolazione vettoriale senza trasduttore Sì

Tecnologica

Funzionalità di posizionamento Sì

Esecuzione dell'interfaccia connettore push-pull

Dati meccanici

Grado di protezione IP65 / UL type 3

Peso netto 1,3 kg (2,87 lb)

Larghezza 153 mm (6,02 in)

Altezza 208 mm (8,19 in)

Profondità 118 mm (4,65 in)

Norme

Conformità alle norme UL 508C (numero omologazione UL E121068), cUL, CE, RCM

Marchatura CE Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/CE