

Dati per l'ordinazione

6SL3202-0AE20-3SA0



Figura simile

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

### Dati nominali

Numero di fasi	3 AC
Tensione di rete	380 ... 480 V
Corrente nominale	3,5 A
Potenza dissipata	0,027 kW

### Dati meccanici

Grado di protezione	IP20 / UL open type
Peso netto	2,60 kg
Larghezza	75,5 mm
Altezza	200,0 mm
Profondità	110,0 mm

### Connessioni

#### Collegamento di potenza Power Module

Esecuzione	cavo
Sezione di collegamento	6,00 mm <sup>2</sup>

#### Collegamento di potenza motore

Esecuzione	cavo
Sezione di collegamento	6,00 mm <sup>2</sup>

#### Lunghezza cavo motore, max.

Schermato	200 m
Non schermato	300 m

#### Connessione PE

Esecuzione	Bullone M5
------------	------------