

Dati per l'ordinazione

6SL3202-0AE22-0SA0



Figura simile

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali

Numero di fasi	3 AC
Tensione di rete	380 ... 480 V
Corrente nominale	20,0 A
Potenza dissipata	0,099 kW

Dati meccanici

Grado di protezione	IP20 / UL open type
Peso netto	12,00 kg
Larghezza	189,0 mm
Altezza	336,0 mm
Profondità	140,0 mm

Connessioni

Collegamento di potenza Power Module

Esecuzione	cavo
Sezione di collegamento	10,00 mm ²

Collegamento di potenza motore

Esecuzione	cavo
Sezione di collegamento	6,00 mm ²

Lunghezza cavo motore, max.

Schermato	200 m
Non schermato	300 m

Connessione PE

Esecuzione	Bullone M5
------------	------------