

Dati per l'ordinazione

6SL3202-0AJ23-2CA0



Figura simile

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali

Tensione nominale	380,00 ... 480,00 V
Corrente nominale	32,00 A
Potenza dissipata	0,060 kW

Dati meccanici

Larghezza	189,0 mm (7,44 in)
Altezza	334,0 mm (13,15 in)
Profondità	80,0 mm (3,15 in)
Grado di protezione	IP00
Peso netto	9,10 kg (20,06 lb)

Connessioni

Collegamento di potenza Power Module

Esecuzione	cavo
Sezione di collegamento	1,50 mm ²
Lunghezza	0,35 m

Collegamento di potenza motore

Esecuzione	Morsetti a vite
Sezione di collegamento	6,00 mm ²

Lunghezza cavo motore, max.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Schermato	150 m
Non schermato	225 m

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Schermato	100 m
Non schermato	150 m

Connessione PE

Esecuzione	Bullone M5
------------	------------