

Dati per l'ordinazione

6SL3203-0BE23-8BA0



Figura simile

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

### Dati nominali

#### Ingresso

Numero di fasi	3 AC
Tensione di rete	380 ... 480 V

#### Uscita

Corrente nominale	49,4 A
-------------------	--------

### Dati meccanici

#### Dimensioni

Larghezza	140,0 mm
Altezza	359,0 mm
Profondità	95,0 mm
Grado di protezione	IP20 / UL open type
Peso netto	7,3 kg

### Connessioni

#### Lato rete

Esecuzione	morsetto a vite
Sezione di collegamento	6,0 ... 16,0 mm <sup>2</sup>

#### Lato carico

Esecuzione	cavo schermato
Sezione di collegamento	10,00 mm <sup>2</sup>
Lunghezza cavo	0,54 m

#### Connessione PE

Esecuzione	Sulla custodia con bullone M6
------------	-------------------------------