

Dati per l'ordinazione

6SL3203-0CE23-8AA0



Figura simile

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali

Ingresso

Numero di fasi	3 AC
Tensione di rete	380 ... 480 V

Uscita

Corrente nominale	47,0 A
-------------------	--------

Dati meccanici

Dimensioni

Larghezza	190,0 mm (7,5 in)
Altezza	220,0 mm (8,7 in)
Profondità	91,0 mm (3,6 in)
Grado di protezione	IP20 / UL open type
Peso netto	7,8 kg (17,2 lb)

Connessioni

Lato rete

Esecuzione	morsetto a vite
------------	-----------------

Lato carico

Esecuzione	Morsetti a vite
------------	-----------------

Sezione di collegamento	16,00 mm ² (6 AWG)
-------------------------	-------------------------------

Connessione PE

Esecuzione	M5 x 10, rondella, rondella elastica spaccata
------------	---

Norme

Conformità alle norme	cURus
-----------------------	-------