



Figura simile

### Dati per l'ordinazione

6SL3203-0CJ28-6AA0

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

### Dati nominali

#### Ingresso

Numero di fasi	3 AC
Tensione di rete	380 ... 480 V

#### Uscita

Corrente nominale	95,0 A
-------------------	--------

### Dati meccanici

#### Dimensioni

Larghezza	275,0 mm (10,8 in)
Altezza	577,0 mm (22,7 in)
Profondità	94,0 mm (3,7 in)
Grado di protezione	IP20 / UL open type
Peso netto	19,0 kg (41,9 lb)

### Connessioni

#### Lato rete

Esecuzione	morsetto a vite
------------	-----------------

#### Lato carico

Esecuzione	cavo
Sezione di collegamento	35,00 mm <sup>2</sup> (2 AWG)
Lunghezza cavo	0,70 m (2,30 ft)

#### Connessione PE

Esecuzione	Vite M8
------------	---------

### Norme

Conformità alle norme	cURus
-----------------------	-------