

SETRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, a 2 poli,
In: 30 A, Ue DC: 1000 V, per Applicazioni fotovoltaiche



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Portafusibili per cartucce cilindriche
Esecuzione del prodotto	per applicazioni fotovoltaiche

Dati tecnici generali	
Numero di poli	2
Grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	10 x 38 mm

Tensione di alimentazione	
Corrente / con AC / valore nominale	30 A
Tensione di impiego • con DC / valore nominale	1 000 V
Grado di protezione IP	IP20

Progettazione meccanica	
Altezza	85 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	65 mm
Peso netto	122 g

Certificati

Codice di riferimento

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

Declaration of
Conformity

other



CCC



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7023-4>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7023-4>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7023-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

