

SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, 3P+N,
In: 32 A, Un AC: 690 V



Versione	
Marca del prodotto	SENTRON
Denominazione del prodotto	Portafusibili per cartucce cilindriche
Dati tecnici generali	
Numero di poli	4
Numero di poli / Nota	3P+N
Grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	10 x 38 mm
Tensione di alimentazione	
Corrente / con AC / valore nominale	32 A
Tensione di impiego	690 V
• con AC / valore nominale	
Grado di protezione IP	IP20
Progettazione meccanica	
Altezza	81 mm
Larghezza	54 mm
Profondità	64 mm
Peso netto	196 g

Certificati

Codice di riferimento

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

Declaration of Conformity



UR



EG-Konf.

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3NW7063>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7063>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NW7063

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





