

SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 14x51 mm, a 3 poli,  
In: 50 A, Un AC: 690 V



Versione	
Marca del prodotto	SENTRON
Denominazione del prodotto	Portafusibili per cartucce cilindriche
Dati tecnici generali	
Numero di poli	3
Grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	14 x 51 mm
Tensione di alimentazione	
Corrente / con AC / valore nominale	50 A
Tensione di impiego	
• con AC / valore nominale	690 V
Grado di protezione IP	IP20
Progettazione meccanica	
Altezza	90 mm
Larghezza	81 mm
Profondità	70 mm
Peso netto	306 g
Certificati	

Codice di riferimento

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



UR



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

## Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7131>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7131>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7131](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7131)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





