

SETRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 22x58 mm, a 1 polo,
In: 100 A, Un AC: 690 V, controllore d'intervento universale a LED



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Portafusibili per cartucce cilindriche
Esecuzione del prodotto	Segnalatore a LED

Dati tecnici generali	
Numero di poli	1
Grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	22 x 58 mm

Tensione di alimentazione	
Corrente / con AC / valore nominale	100 A
Tensione di impiego • con AC / valore nominale	690 V
Grado di protezione IP	IP20

Progettazione meccanica	
Altezza	117 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	70 mm
Peso netto	146 g

Certificati

Codice di riferimento

- secondo EN 61346-2 F
- secondo IEC 81346-2:2009 F

Declaration of Conformity



EG-Konf.

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3NW7212>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7212>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NW7212

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





