

SETRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 8x32 mm, 3P+N, In: 20 A, Un AC: 400 V, controllore d'intervento universale a LED



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Portafusibili per cartucce cilindriche
Esecuzione del prodotto	Segnalatore a LED
Dati tecnici generali	
Numero di poli	4
Numero di poli / Nota	3P+N
Grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	8 x 32 mm
Tensione di alimentazione	
Corrente / con AC / valore nominale	20 A
Tensione di impiego	
• con AC / valore nominale	400 V
Grado di protezione IP	IP20
Progettazione meccanica	
Altezza	81 mm
Larghezza	54 mm
Profondità	64 mm
Peso netto	218 g

## Certificati

Codice di riferimento

- secondo EN 61346-2 F
- secondo IEC 81346-2:2009 F

## Declaration of Conformity



EG-Konf.

## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3NW7364>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7364>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=3NW7364](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NW7364)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>





