

Dati per l'ordinazione

6SE6400-3CC00-2AD3



Figura simile

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali

Ingresso

Numero di fasi	3 AC
Tensione di rete	200 ... 480 V

Uscita

Corrente nominale	1,9 A
-------------------	-------

Dati meccanici

Dimensioni

Larghezza	75,5 mm (3,0 in)
Altezza	200,0 mm (7,9 in)
Profondità	50,0 mm (2,0 in)
Grado di protezione	IP20 / UL open type
Peso netto	1,3 kg (2,9 lb)

Connessioni

Lato rete

Esecuzione	morsetto a vite
Sezione di collegamento	1,00 ... 2,50 mm ² (18 ... 14 AWG)

Lato carico

Esecuzione	Pigtail
Sezione di collegamento	1,50 mm ² (16 AWG)
Lunghezza cavo	0,37 m (1,21 ft)

Connessione PE

Esecuzione	Tirante a vite M5
------------	-------------------

Norme

Conformità alle norme	cURus
-----------------------	-------