

Dati per l'ordinazione

6SE6400-3CC03-5CB3



Figura simile

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali

Ingresso

Numero di fasi	1 AC
Tensione di rete	200 ... 240 V

Uscita

Corrente nominale	29,5 A
-------------------	--------

Dati meccanici

Dimensioni

Larghezza	185,0 mm (7,3 in)
Altezza	245,0 mm (9,7 in)
Profondità	50,0 mm (2,0 in)
Grado di protezione	IP20 / UL open type
Peso netto	3,0 kg (6,7 lb)

Connessioni

Lato rete

Esecuzione	morsetto a vite
Sezione di collegamento	2,50 ... 10,00 mm ² (14 ... 8 AWG)

Lato carico

Esecuzione	Pigtail
Sezione di collegamento	8,00 mm ² (10 AWG)
Lunghezza cavo	0,49 m (1,61 ft)

Connessione PE

Esecuzione	Tirante a vite M5
------------	-------------------

Norme

Conformità alle norme	cURus
-----------------------	-------