



Figura simile

Dati per l'ordinazione

6SE6400-3CC11-2FD0

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali

Ingresso

| | |
|------------------|---------------|
| Numero di fasi | 3 AC |
| Tensione di rete | 380 ... 600 V |

Uscita

| | |
|-------------------|---------|
| Corrente nominale | 151,0 A |
|-------------------|---------|

Dati meccanici

Dimensioni

| | |
|---------------------|---------------------|
| Larghezza | 240,0 mm (9,4 in) |
| Altezza | 228,0 mm (9,0 in) |
| Profondità | 141,0 mm (5,5 in) |
| Grado di protezione | IP20 / UL open type |
| Peso netto | 25,0 kg (55,1 lb) |

Connessioni

Lato rete

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Esecuzione | Connessione piatta per capocorda M10 |
|------------|--------------------------------------|

Lato carico

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Esecuzione | Connessione piatta per capocorda M10 |
|------------|--------------------------------------|

Connessione PE

| | |
|------------|------------|
| Esecuzione | Bullone M8 |
|------------|------------|

Norme

| | |
|-----------------------|-------|
| Conformità alle norme | cURus |
|-----------------------|-------|