

Dati per l'ordinazione

6SE6400-3TC07-5ED0




Figura simile

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali

| | |
|-------------------|---------------------|
| Tensione nominale | 380,00 ... 480,00 V |
| Corrente nominale | 90,00 A |
| Potenza dissipata | 0,277 kW |

Dati meccanici

| | |
|---------------------|---------------------|
| Larghezza | 270,0 mm (10,63 in) |
| Altezza | 248,0 mm (9,76 in) |
| Profondità | 188,0 mm (7,40 in) |
| Grado di protezione | IP00 |
| Peso netto | 26,70 kg (58,86 lb) |

Connessioni

Collegamento di potenza Power Module

| | |
|------------|----------------------------------|
| Esecuzione | morsetto piatto per capocorda M6 |
|------------|----------------------------------|

Collegamento di potenza motore

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Esecuzione | Connessione piatta per capocorda M6 |
|------------|-------------------------------------|

Lunghezza cavo motore, max.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

| | |
|---------------|-------|
| Schermato | 200 m |
| Non schermato | 300 m |

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

| | |
|---------------|-------|
| Schermato | 200 m |
| Non schermato | 300 m |

Connessione PE

| | |
|------------|---------|
| Esecuzione | Vite M6 |
|------------|---------|