

Dati per l'ordinazione

6SE6400-3TC14-5FD0




Figura simile

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali

Tensione nominale 380,00 ... 480,00 V

Corrente nominale 178,00 A

Potenza dissipata 0,469 kW

Dati meccanici

Larghezza 357,0 mm (14,06 in)

Altezza 321,0 mm (12,64 in)

Profondità 221,0 mm (8,70 in)

Grado di protezione IP00

Peso netto 56,80 kg (125,22 lb)

Connessioni

Collegamento di potenza Power Module

Esecuzione morsetto piatto per capocorda M8

Collegamento di potenza motore

Esecuzione Connessione piatta per capocorda M8

Lunghezza cavo motore, max.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Schermato 200 m

Non schermato 300 m

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Schermato 200 m

Non schermato 300 m

Connessione PE

Esecuzione Vite M8