

Dati per l'ordinazione

6SE6400-3TD00-4AD0



Figura simile

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali

Numero di fasi	3 AC
Tensione di rete	380 ... 480 V
Corrente nominale	4,5 A

Dati meccanici

Grado di protezione	IP20 / UL open type
Peso netto	5,20 kg
Larghezza	110,0 mm
Altezza	300,0 mm
Profondità	75,5 mm

Connessioni

Collegamento di potenza Power Module

Esecuzione	Pigtail
------------	---------

Collegamento di potenza motore

Esecuzione	Morsetti a vite
------------	-----------------

Sezione di collegamento	2,50 mm ²
-------------------------	----------------------

Lunghezza cavo motore, max.

Schermato	200 m
-----------	-------

Non schermato	300 m
---------------	-------

Connessione PE

Esecuzione	Tirante a vite M5
------------	-------------------

Norme

Conformità alle norme	cURus
-----------------------	-------