

Dati per l'ordinazione

6SE6400-4BC05-0AA0



Figura simile

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali

Tensione circuito intermedio, max. DC 450,0 V

Potenza nominale Pdb 0,050 kW

Potenza nominale, max. 1,00 kW

Dati tecnici generali

Resistenza 180 Ω

Dati meccanici

Grado di protezione IP20 / UL open type

Peso netto 1,00 kg (2,20 lb)

Larghezza 72,0 mm (2,83 in)

Altezza 230,0 mm (9,06 in)

Profondità 43,5 mm (1,71 in)

Connessioni

Collegamento di potenza

Esecuzione pigtail

Lunghezza 0,55 m

Connessione PE

Esecuzione pigtail

Esecuzione sull'apparecchio vite prigioniera M4

Interruttore termico

Esecuzione Contatto di riposo

Sezione di collegamento 2,50 mm²