

contattore ausiliario, 82E, DIN EN 50011, 8 NO + 2 NC, morsetto a vite, Azionamento DC, DC 48 V



Denominazione del prodotto	Contattore ausiliario
Designazione del tipo di prodotto	3TH4
Grandezza costruttiva del contattore	0
Grado di protezione IP lato frontale	IP20
Codice di riferimento secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750	K
Codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	K
Codice di riferimento secondo EN 61346-2	K
Tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	DC
Tensione di alimentazione di comando con DC	
• valore nominale	48 V
Numero dei contatti NC per contatti ausiliari	2
• con commutazione ritardata	0
• con commutazione ritardata	0
• con commutazione in sovrapposizione	0
Numero dei contatti NO per contatti ausiliari	8
• con commutazione ritardata	0
• con commutazione in anticipo	0

• con commutazione in sovrapposizione	0
Numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0
Numero e lettera di riconoscimento contatti	82 E
Corrente di impiego con AC-15	
• con 230 V valore nominale	10 A
• con 400 V valore nominale	6 A
Tipo di fissaggio	fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 50022
Altezza	78 mm
Larghezza	55 mm
Profondità	135 mm
Esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario e di comando	morsetti a vite
Valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920	1 000 000; con 0,3 x Ie
Valore T1 per intervallo di proof test o durata d'utilizzo secondo IEC 61508	20 y
Protezione da contatto contro la folgorazione	protezione per le dita

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3TH4382-0BW4>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4382-0BW4>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TH4382-0BW4>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4382-0BW4&lang=en

Caratteristica: Comportamento di sgancio, I²t, Corrente di interruzione limitata

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4382-0BW4/char>

Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4382-0BW4&objecttype=14&gridview=view1>



Ultima modifica:

13/09/2019