

contattore ausiliario, 22E, EN 50011, 2 NO + 2 NC collegamento a spina piatta comando in AC AC 120 V 60 Hz/AC 110 V 50 Hz !!! prodotto di fine serie!!! Il successore è SIRIUS 3RH21



Figura simile

Denominazione del prodotto	Contattore ausiliario
Designazione del tipo di prodotto	3TH2
Grandezza costruttiva del contattore	0
Grado di protezione IP lato frontale	IP00
Codice di riferimento secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750	K
Codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	K
Codice di riferimento secondo EN 61346-2	K
Tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC
Tensione di alimentazione di comando con AC	
• a 50 Hz valore nominale	110 V
• a 60 Hz valore nominale	120 V
Frequenza della tensione di alimentazione comando	
• 1 valore nominale	50 Hz
• 2 valore nominale	60 Hz
Numero dei contatti NC per contatti ausiliari	2
• con commutazione ritardata	0

• con commutazione ritardata	0
• con commutazione in sovrapposizione	0
Numero dei contatti NO per contatti ausiliari	2
• con commutazione ritardata	0
• con commutazione in anticipo	0
• con commutazione in sovrapposizione	0
Numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0
Numero e lettera di riconoscimento contatti	22 E
Corrente di impiego con AC-15	
• con 230 V valore nominale	4 A
• con 400 V valore nominale	3 A
Tipo di fissaggio	fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 50022
Altezza	48 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	64,5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario e di comando	collegamento a spina piana 2x 2,8 mm
Valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920	400 000; con 0,3 x le
Valore T1 per intervallo di proof test o durata d'utilizzo secondo IEC 61508	20 y
Protezione da contatto contro la folgorazione	protezione per le dita

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3TH2022-1AK6>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH2022-1AK6>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TH2022-1AK6>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH2022-1AK6&lang=en

Caratteristica: Comportamento di sgancio, I²t, Corrente di interruzione limitata

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH2022-1AK6/char>

Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH2022-1AK6&objecttype=14&gridview=view1>

Ultima modifica:

13/09/2019