

relè a spina, 3 contatti CO senza LED, AC 115 V, 10 A larghezza 38 mm, serie MT



Marca del prodotto	SIRIUS
Denominazione del prodotto	Relè estraibile
Designazione del tipo di prodotto	LZX
Dati tecnici generali	
Tensione di rilascio percentuale riferita alla tensione di ingresso	30 %
Resistenza agli urti <ul style="list-style-type: none"> secondo IEC 60068-2-27 	10g / 11 ms
Comportamento di commutazione	monostabile
Esecuzione della funzione di commutazione	commutatore
Esecuzione della funzione di commutazione a guida forzata	No
Durata di vita meccanica (cicli di manovra) <ul style="list-style-type: none"> tip. 	20 000 000
Corrente termica	10 A
Codice di riferimento secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750	K
Codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	K
Codice di riferimento secondo EN 61346-2	K

Circuito di comando/ Comando

Tensione di alimentazione di comando con AC <ul style="list-style-type: none">• a 50 Hz valore nominale• a 60 Hz valore nominale	115 V 115 V
Frequenza della tensione di alimentazione comando <ul style="list-style-type: none">• 1 valore nominale• 2 valore nominale	50 Hz 60 Hz
Frequenza della tensione di alimentazione per circuito ausiliario e di comando valore nominale	50 ... 60 Hz
Fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando con AC a 50 Hz <ul style="list-style-type: none">• valore iniziale• Valore finale	0,9 1,1
Fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando con AC a 60 Hz <ul style="list-style-type: none">• valore iniziale• Valore finale	0,9 1,1
Esecuzione dell'azionamento relè	polarizzato
Parte integrante del prodotto zoccolo da innesto	No

Circuito elettrico ausiliario

Tipo di contatto di commutazione	Contatto CO
Materiale dei contatti di commutazione	AgNi 90/10
Numero dei contatti NC per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti NO per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti CO <ul style="list-style-type: none">• per contatti ausiliari	3

Circuito elettrico principale

Tipo di tensione	AC
-------------------------	----





Conessioni /Morsetti

Funzione del prodotto <ul style="list-style-type: none">• Morsetto rimovibile	No
--	----

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

Posizione di montaggio	a piacere
Tipo di fissaggio	montaggio su zoccolo
Altezza	36,5 mm
Larghezza	35,5 mm
Profondità	69 mm

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval		Declaration of Conformity		other	
				Miscellaneous	Confirmation
UL	VDE		EG-Konf.		

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=LZX:MT326115>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mfb=LZX:MT326115>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/LZX:MT326115>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=LZX:MT326115&lang=en

Ultima modifica:

13/09/2019