

SENTRON, portafusibile, Classe CC, a 2 poli, In: 30 A, Un AC: 600 V, rispettare le norme di installazione nazionali!



### Versione

Marca del prodotto	SENTRON
Denominazione del prodotto	Portafusibili

### Dati tecnici generali

Numero di poli	2
Grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	Class CC

### Tensione di alimentazione

Corrente / con AC / valore nominale	30 A
Tensione di impiego	
• con AC / valore nominale	600 V
Grado di protezione IP	IP20

### Progettazione meccanica

Altezza	85 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	65 mm
Peso netto	105 g

### Certificati

Codice di riferimento

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

Declaration of Conformity



CSA



UL



UR



EG-Konf.

Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7523-0HG>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7523-0HG>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7523-0HG](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7523-0HG)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>





