

!!! Prodotto di fine serie !!! Il successore consigliato è 3RQ2000-2CW01. morsetto d'interfaccia a relè in custodia industriale 3 contatti CO con doratura dura tensione combinata AC/DC 24 V e 110 ... 120 V morsetti a molla



Figura simile

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Marca del prodotto                | SIRIUS  |
| Denominazione del prodotto        | Morsetti d'interfaccia a relè in custodia industriale |
| Designazione del tipo di prodotto | 3RS18   |

| Dati tecnici generali   |               |
|---|---------------|
| Grado di protezione IP  | IP20          |
| Comportamento di commutazione   | monostabile   |
| Codice di riferimento secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750 | K             |
| Codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009  | K             |
| Codice di riferimento secondo EN 61346-2  | K             |
| Tensione di alimentazione di comando 1 con AC   |               |
| • a 50 Hz valore nominale   | 24 V          |
| • a 50 Hz   | 110 ... 120 V |
| • a 60 Hz valore nominale   | 24 V          |
| • a 60 Hz   | 110 ... 120 V |
| Tensione di alimentazione di comando 1  |               |
| • con DC valore nominale  | 24 V          |

|  |             |
|--|-------------|
| Esecuzione dell'azionamento relè                 | polarizzato |
| Parte integrante del prodotto zoccolo da innesto | No          |

#### Circuito elettrico ausiliario

|   |   |
|---|---|
| Numero dei contatti NC per contatti ausiliari | 0 |
| Numero dei contatti NO per contatti ausiliari | 0 |
| Numero dei contatti CO                        |   |
| • per contatti ausiliari                      | 3 |

#### Circuito elettrico principale

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tipo di tensione | AC/DC |
|------------------|-------|

#### Uscite

|   |       |
|---|-------|
| Caricabilità in corrente del relè di uscita con AC-15 |       |
| • con 250 V a 50/60 Hz                                | 3 A   |
| Caricabilità in corrente del relè di uscita con DC-13 |       |
| • con 24 V  | 1 A   |
| • con 125 V   | 0,2 A |

#### Conessioni /Morsetti

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Esecuzione del collegamento elettrico | morsetti a molla |
|---------------------------------------|------------------|

#### Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tipo di fissaggio | fissaggio a vite e a scatto su guida profilata 35 mm |
| Altezza           | 103 mm   |
| Larghezza         | 22,5 mm  |
| Profondità        | 91 mm  |

#### Certificati/ Approvazioni

| General Product Approval | Declaration of Conformity |
|--------------------------|---------------------------|
|--------------------------|---------------------------|



[Miscellaneous](#)

| Test Certificates | other |
|-------------------|-------|
|-------------------|-------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

#### Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RS1800-2HQ01>

**Generatore CAx online**


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1800-2HQ01>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RS1800-2HQ01>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RS1800-2HQ01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1800-2HQ01&lang=en)



Ultima modifica:

04/09/2019