



Figura simile

Dati per l'ordinazione

6SE6400-4BD16-5CA0

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali

Tensione circuito intermedio, max.	DC 900,0 V
Potenza nominale Pdb	0,650 kW
Potenza nominale, max.	13,00 kW

Dati tecnici generali

Resistenza	56 Ω
------------	------

Dati meccanici

Grado di protezione	IP20 / UL open type
Peso netto	3,80 kg (8,38 lb)
Larghezza	185,0 mm (7,28 in)
Altezza	285,0 mm (11,22 in)
Profondità	150,0 mm (5,91 in)

Connessioni

Collegamento di potenza

Esecuzione	pigtail
Lunghezza	0,91 m

Connessione PE

Esecuzione	pigtail
Esecuzione sull'apparecchio	vite prigioniera M5

Interruttore termico

Esecuzione	Contatto di riposo
Sezione di collegamento	2,50 mm ²