



Figura simile

Dati per l'ordinazione

6SE6400-4BD21-2DA0

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali

Tensione circuito intermedio, max. DC 900,0 V

Potenza nominale Pdb 1,200 kW

Potenza nominale, max. 24,00 kW

Dati tecnici generali

Resistenza 27 Ω

Dati meccanici

Grado di protezione IP20 / UL open type

Peso netto 7,40 kg (16,31 lb)

Larghezza 270,0 mm (10,63 in)

Altezza 515,0 mm (20,28 in)

Profondità 175,0 mm (6,89 in)

Connessioni

Collegamento di potenza

Esecuzione Bullone M6

Sezione di collegamento 6,00 mm²

Connessione PE

Esecuzione Bullone M6

Esecuzione sull'apparecchio Bullone M6

Interruttore termico

Esecuzione Contatto di riposo

Sezione di collegamento 2,50 mm²