



Figura simile

Dati per l'ordinazione

6SE6400-4BD22-2EA1

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali

Tensione circuito intermedio, max. DC 900,0 V

Potenza nominale Pdb 2,200 kW

Potenza nominale, max. 44,00 kW

Dati tecnici generali

Resistenza 15 Ω

Dati meccanici

Grado di protezione IP20 / UL open type

Peso netto 11,00 kg (24,25 lb)

Larghezza 326,0 mm (12,83 in)

Altezza 301,0 mm (11,85 in)

Profondità 484,0 mm (19,06 in)

Connessioni

Collegamento di potenza

Esecuzione Bullone M6

Sezione di collegamento 16,00 mm²

Connessione PE

Esecuzione Bullone M6

Esecuzione sull'apparecchio Bullone M6

Interruttore termico

Esecuzione Contatto di riposo

Sezione di collegamento 2,50 mm²