



Figura simile

Dati per l'ordinazione

6SE6400-4BD26-0FA0

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali

Tensione circuito intermedio, max. DC 900,0 V

Potenza nominale Pdb 5,600 kW

Potenza nominale, max. 120,00 kW

Dati tecnici generali

Resistenza 6 Ω

Dati meccanici

Grado di protezione IP20 / UL open type

Peso netto 17,50 kg (38,58 lb)

Larghezza 526,0 mm (20,71 in)

Altezza 301,0 mm (11,85 in)

Profondità 484,0 mm (19,06 in)

Connessioni

Collegamento di potenza

Esecuzione Bullone M6

Sezione di collegamento 35,00 mm²

Connessione PE

Esecuzione Bullone M6

Esecuzione sull'apparecchio Bullone M6

Interruttore termico

Esecuzione Contatto di riposo

Sezione di collegamento 2,50 mm²