



Trasformatore SITAS; fasi: 1; PN/PN (S6) (kVA): 8 /28,5; Upri (V): 400+/-5 %; Usec (V): 230; Isec (A): 34,8; F (Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; classe TA/ISO: 55/H; IP00; collegamento: morsetti a vite; montaggio: viti; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized< >Trasformatore di comando< >Trasformatore di isolamento<

Figura simile

Dati tecnici generali:

Denominazione del prodotto		trasformatore SITAS
Marca del prodotto		SIDAC
Potenza apparente di esercizio valore nominale	V·A	8 000
Rendimento		0,95
Tipo di collegamento per trasformatori		II0
Certificato di idoneità		CE / cRUus
Funzione del prodotto		
• monitoraggio di temperatura		No
• Controllo di isolamento		No
• protezione da cortocircuito e sovraccarico		No
Numero degli avvolgimenti di schermatura		0
Potenza apparente di breve durata	V·A	31 100
Tensione di cortocircuito relativa	%	4,13

Ingressi:

Numero di fasi degli ingressi		1
Tensione di ingresso		

• _1 valore nominale	V	420
• _2 valore nominale	V	400
• _3 valore nominale	V	380
Frequenza di ingresso elettrica		
• min.	Hz	50
• max.	Hz	60

Uscite:

Numero di fasi delle uscite		1
Tensione di uscita		
• _1 valore nominale	V	230
Frequenza di uscita elettrica		
• max.	Hz	60
• min.	Hz	50

Condizioni ambientali:

Classe termica secondo IEC 60085		H
Temperatura ambiente valore nominale	°C	55
Grado di protezione IP		IP00

Dati meccanici:

Numero delle connessioni elettriche		
• sull'uscita per circuito principale		morsetti a vite
• sull'ingresso per circuito principale		morsetti a vite
Tipo di fissaggio		viti
Forma costruttiva del nucleo di ferro		UI 210/70
Larghezza	m	0,226
Altezza	m	0,37
Profondità	m	0,174

Certificati/ Approvazioni:

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AT3912-5AT10-0FA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4AT3912-5AT10-0FA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AT3912-5AT10-0FA0&lang=en

Ultima modifica:

08/05/2019