

Base di fusibili NH Grand. 1, a 1 polo 250 A 690 V (1000V) attacco a doppia sbarra



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Sistema di fusibili NH
Esecuzione del filetto / della vite di collegamento	M10
Esecuzione del prodotto	Base NH
Dati tecnici generali	
Numero di poli	1
Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	NH1
Categoria di impiego	senza
interruttore di potenza / [nicht versorgt - Grundtyp]	3NH32
Tensione di alimentazione	
Corrente / con AC / valore nominale	250 A
Tensione di alimentazione	
• con AC / valore nominale	690 V
• con DC	440 V
Elettricità	

corrente nominale In / [nicht versorgt - IEC, DIN/VDE] / [nicht versorgt - bei 40 Cel]	230 A
---	-------

Dettagli

Parte integrante del prodotto / Dispositivo di alloggiamento	No
Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)	
<ul style="list-style-type: none"> con AC / valore nominale 	120 kA
<ul style="list-style-type: none"> con DC / valore nominale 	25 kA

Conessioni





Coppia di serraggio / con morsetti a vite	38 N·m
Esecuzione del collegamento elettrico	con serraggio con doppia sbarra
<ul style="list-style-type: none"> per circuito principale 	morsetto piatto

Progettazione meccanica

Altezza	202 mm
Larghezza	49 mm
Profondità	84 mm
Tipo di fissaggio	incasso fisso
Tipo di fissaggio	
<ul style="list-style-type: none"> montaggio a cavaliere 	No
Peso netto	771 g

Certificati

Codice di riferimento	
<ul style="list-style-type: none"> secondo EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> secondo IEC 81346-2:2009 	F

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
 KEMA	 UR	 EG-Konf.	 GL

[Special Test Certificates](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

[Environmental Conformations](#)

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NH3220>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NH3220>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3220

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>