

Dati per l'ordinazione

6SE6400-3TC15-4FD0




Figura simile

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali

Tensione nominale	200,00 ... 480,00 V
Corrente nominale	178,00 A
Potenza dissipata	0,245 kW

Dati meccanici

Larghezza	270,0 mm (10,63 in)
Altezza	248,0 mm (9,76 in)
Profondità	188,0 mm (7,40 in)
Grado di protezione	IP00
Peso netto	24,00 kg (52,91 lb)

Connessioni

Collegamento di potenza Power Module

Esecuzione	morsetto piatto per capocorda M8
------------	----------------------------------

Collegamento di potenza motore

Esecuzione	Connessione piatta per capocorda M8
------------	-------------------------------------

Lunghezza cavo motore, max.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Schermato	200 m
Non schermato	300 m

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Schermato	200 m
Non schermato	300 m

Connessione PE

Esecuzione	Vite M6
------------	---------