

Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello intagliati, 3 x NH3, In: 1900 A, gR, Un AC: 690 V, segnalatore di intervento frontale



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile SITOR
Esecuzione del prodotto	con contatti a coltello scanalati
Esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore frontale
Esecuzione del contatto di commutazione	con alette di fissaggio a vite, argentate
Esecuzione della cartuccia fusibile	Fusibile di protezione semiconduttori SITOR in parallelo, forma costruttiva NH

Dati tecnici generali	
Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	3 x NH3
Classe di impiego della cartuccia fusibile	gR

Tensione di alimentazione	
Tipo di tensione	AC
Corrente / con AC / valore nominale	1 900 A
Tensione di alimentazione	
• con AC / valore nominale	690 V

Capacità di commutazione	
--------------------------	--

Potere di interruzione corrente	
<ul style="list-style-type: none"> secondo IEC 60947-2 / valore nominale 	100 kA

Dissipazione

Potenza dissipata [W]	196 W
Potenza dissipata [W]	
<ul style="list-style-type: none"> con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo 	196 W
<ul style="list-style-type: none"> max. 	196 W

Dettagli

Descrizione del prodotto	Nessuna inconfondibilità
--------------------------	--------------------------

Progettazione meccanica

Posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
------------------------	--------------------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-20 ... +50 °C
Categoria ambientale	-20 ... +50 con 95% di umidità relativa

Certificati

Codice di riferimento	
<ul style="list-style-type: none"> secondo EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> secondo IEC 81346-2:2009 	F

General Product Approval

Declaration of Conformity



UR



EG-Konf.

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3NB3362-1KK27>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NB3362-1KK27>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NB3362-1KK27

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



