

SETRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, a 3 poli,  
In: 30 A, Un AC: 600 V, Esecuzione piatta



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Portafusibili per cartucce cilindriche
Esecuzione del prodotto	Esecuzione piatta
Dati tecnici generali	
Numero di poli	3
Grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	10 x 38 mm
Tensione di alimentazione	
Corrente / con AC / valore nominale	30 A
Tensione di impiego	600 V
• con AC / valore nominale	
Grado di protezione IP	IP20
Progettazione meccanica	
Altezza	76 mm
Larghezza	60,5 mm
Profondità	26 mm
Peso netto	103 g

## Certificati

### Codice di riferimento

- secondo EN 61346-2 F
- secondo IEC 81346-2:2009 F

## General Product Approval



[Miscellaneous](#)

## Ulteriori informazioni

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NC1038-3>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NC1038-3>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC1038-3](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1038-3)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



