

SETRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, a 2 poli,
In: 25 A, Ue DC: 1000 V, Modulo segnalatore, per applicazioni
fotovoltaiche .



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Portafusibili per cartucce cilindriche
Esecuzione del prodotto	Segnalatore a LED, per applicazione fotovoltaica
Dati tecnici generali	
Numero di poli	2
Grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	10 x 38 mm
Tensione di alimentazione	
Corrente / con AC / valore nominale	25 A
Tensione di impiego	
• con DC / valore nominale	1 000 V
Grado di protezione IP	IP20
Progettazione meccanica	
Altezza	85 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	65 mm
Peso netto	123 g

Certificati

Codice di riferimento

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

Declaration of Con-
formity

other



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7024-4>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7024-4>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7024-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

