

bobina a lancio di corrente AC 210-240 V, 50/60 Hz, 100% ED AC 190-330 V, 50/60 Hz, 5 s ED AC 190-330 V, 5 s ED con attacco per capicorda ad occhiello per interruttori automatici 3RV2



Dati tecnici generali

Marca del prodotto	SIRIUS
Denominazione del prodotto	sganciatore di tensione
Grandezza costruttiva dell'interruttore automatico	S00, S0, S2, S3
Idoneità all'impiego	salvamatore
Grado di protezione IP lato frontale	IP20
Esecuzione della protezione da cortocircuito	fusibile
Grado di inquinamento	3
Tensione di isolamento valore nominale	690 V
Tensione di isolamento con grado di inquinamento 3 valore nominale	690 V
Temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante l'immagazzinaggio • durante l'esercizio 	<p>-50 ... +80 °C</p> <p>-20 ... +60 °C</p>
Codice di riferimento secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750	F
Codice di riferimento secondo EN 61346-2	F

Circuito elettrico ausiliario

Numero dei contatti NC per contatti ausiliari con commutazione istantanea	0
Numero dei contatti NO per contatti ausiliari con commutazione istantanea	0
Numero dei contatti NO per contatti ausiliari con commutazione in anticipo	0
Numero dei contatti CO dei contatti ausiliari con commutazione istantanea	0

Circuito di comando/ Comando

Tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC
Frequenza della tensione di alimentazione comando	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 <ul style="list-style-type: none"> — Valore nominale iniziale — Valore nominale finale 	50 Hz 60 Hz
Tensione di alimentazione di comando	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 <ul style="list-style-type: none"> — in AC <ul style="list-style-type: none"> — a 50 Hz Valore nominale iniziale — a 50 Hz Valore nominale finale — a 60 Hz Valore nominale finale — a 60 Hz Valore nominale iniziale 	210 V 240 V 240 V 210 V

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

Tipo di fissaggio	fissaggio a scatto
Larghezza	18,5 mm
Altezza	90 mm
Profondità	68 mm

Certificati/Approvazioni

Certificato di idoneità	CE / UL / CSA
--------------------------------	---------------

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates	Shipping Approval
-------------------	-------------------

[Special Test Certificate](#)



Shipping Approval	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RV2902-4DP0>

Generatore CAx online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2902-4DP0>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RV2902-4DP0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2902-4DP0&lang=en





Ultima modifica:

11/09/2019