

ALPHA 630, quadro da pavimento, con parete laterale aperta, IP55, Classe di protezione 1, H: 1950 mm, B: 300 mm, T: 250 mm, RAL 7035



Versione	
Marca del prodotto	ALPHA 630
Denominazione del prodotto	Quadro da pavimento
Esecuzione del prodotto	con parete laterale aperta
Lavorazione della superficie	verniciata a polvere

  

Classe di protezione	
Grado di protezione IP	IP55
Idoneità all'interazione / Protezione antifulmine	Sì
Idoneità all'impiego / per utilizzo esterno	No

  

Aspetto	
Codice colore RAL	RAL 7035
Parte integrante del prodotto	
• ingresso cavo	Sì
• Piastra di montaggio	No
Ampliamento del prodotto / opzionale / montaggio affiancato	Sì

  

Progettazione meccanica	
Altezza	1 950 mm

Larghezza	300 mm
Profondità	250 mm
Profondità di incasso	250 mm
Peso netto	26,5 kg
Materiale / della custodia	Acciaio

## Certificati

Codice di riferimento

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

U

UC

### General Product Approval

### Declaration of Conformity

### Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificates](#)

## other

[Miscellaneous](#)

## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8GK1323-8KP13>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8GK1323-8KP13>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK1323-8KP13](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1323-8KP13)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



