



Figura simile

Dati per l'ordinazione

6SL3203-0CD21-4AA0

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

### Dati nominali

#### Ingresso

Numero di fasi	3 AC
Tensione di rete	380 ... 480 V

#### Uscita

Corrente nominale	11,6 A
-------------------	--------

### Dati meccanici

#### Dimensioni

Larghezza	153,0 mm (6,0 in)
Altezza	270,0 mm (10,6 in)
Profondità	70,0 mm (2,8 in)
Grado di protezione	IP20 / UL open type
Peso netto	3,4 kg (7,5 lb)

### Connessioni

#### Lato rete

Esecuzione	morsetto a vite
------------	-----------------

#### Lato carico

Esecuzione	cavo
Sezione di collegamento	1,50 mm <sup>2</sup> (16 AWG)
Lunghezza cavo	0,46 m (1,51 ft)

#### Connessione PE

Esecuzione	Bullone M5
------------	------------

### Norme

Conformità alle norme	cURus
-----------------------	-------