

Dati per l'ordinazione

6SE6400-3TC08-0ED0




Figura simile

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali

Tensione nominale	200,00 ... 480,00 V
Corrente nominale	104,00 A
Potenza dissipata	0,170 kW

Dati meccanici

Larghezza	225,0 mm (8,86 in)
Altezza	210,0 mm (8,27 in)
Profondità	140,0 mm (5,51 in)
Grado di protezione	IP00
Peso netto	12,10 kg (26,68 lb)

Connessioni

Collegamento di potenza Power Module

Esecuzione morsetto piatto per capocorda M6

Collegamento di potenza motore

Esecuzione Connessione piatta per capocorda M6

Lunghezza cavo motore, max.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Schermato 200 m

Non schermato 300 m

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Schermato 200 m

Non schermato 300 m

Connessione PE

Esecuzione Vite M6