

dispositivo di raffreddamento montaggio nel tetto potenza frigorifera
410 W AC 230 V RAL7035 259x 264x 486 mm (LaxAxP) circuito
interno IP54 circuito esterno IP34

Versione

Marca del prodotto	SIVACON
Denominazione del prodotto	Refrigeratore
Esecuzione del prodotto	Montaggio nel tetto
Esecuzione della regolazione temperatura	Termostato elettronico
Esecuzione dell'apparecchio refrigeratore del quadro elettrico	Aria/aria

Dati tecnici generali

Livello di pressione acustica ponderato A / max.	60 dB
Pressione di impiego / max. ammissibile	25 bar
Temperatura	
<ul style="list-style-type: none"> del circuito di raffreddamento interno del circuito di raffreddamento esterno / min. 	20 ... 46 °C 20 °C
Tipo di tensione / della tensione di impiego	AC
Tensione di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> con AC / a 50 Hz / valore nominale / max. con AC / a 60 Hz / valore nominale / max. 	230 V 230 V

Elettricità

Corrente di avviamento	4 A
------------------------	-----

Circuito principale

Corrente di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> della cartuccia fusibile / valore nominale per motore / valore nominale max. 	4 A 1,5 A

Aspetto

Codice colore RAL	RAL 7035
-------------------	----------

Dettagli

Parte integrante del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> riscaldamento Termostato 	No Sì

Conessioni

Esecuzione del collegamento elettrico	Connettore maschio a 4 poli
---------------------------------------	-----------------------------

Progettazione meccanica

Altezza	264 mm
Larghezza	259 mm
Profondità	486 mm
Luogo di incasso	montaggio a tetto
Peso netto	18 kg
Materiale	acciaio
Temperatura / del circuito di raffreddamento esterno	20 ... 55 °C

Certificati

Codice di riferimento

- secondo EN 61346-2 E
- secondo IEC 81346-2:2009 E

General Product Approval

Declaration of Conformity



Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5DE04>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MR6423-5DE04>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6423-5DE04

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>