

dispositivo di raffreddamento montaggio su porta o parete laterale  
 potenza frigorifera 1550 W AC 230 V RAL7035 400x 950x 233 mm  
 (LxAxP) circuito interno IP54 circuito esterno IP34



Figura simile

Versione	
Marca del prodotto	SIVACON
Denominazione del prodotto	Refrigeratore
Esecuzione del prodotto	Montaggio su porta/su parete laterale
Esecuzione della regolazione temperatura	Termostato elettronico
Esecuzione dell'apparecchio refrigeratore del quadro elettrico	Aria/aria

Dati tecnici generali	
Livello di pressione acustica ponderato A / max.	65 dB
Pressione di impiego / max. ammissibile	25 bar
Temperatura	
<ul style="list-style-type: none"> <li>del circuito di raffreddamento interno</li> </ul>	20 ... 46 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>del circuito di raffreddamento esterno / min.</li> </ul>	20 °C
Tipo di tensione / della tensione di impiego	AC
Tensione di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> <li>con AC / a 50 Hz / valore nominale / max.</li> </ul>	230 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>con AC / a 60 Hz / valore nominale / max.</li> </ul>	230 V

## Elettricità

Corrente di avviamento 18 A

## Circuito principale

Corrente di impiego

- della cartuccia fusibile / valore nominale 10 A
- per motore / valore nominale max. 5,3 A

## Aspetto

Codice colore RAL RAL 7040

## Dettagli

Parte integrante del prodotto

- riscaldamento No
- Termostato Sì

## Conessioni

Esecuzione del collegamento elettrico Connettore maschio a 4 poli

## Progettazione meccanica

Altezza	950 mm
Larghezza	400 mm
Profondità	233 mm
Luogo di incasso	Montaggio ester...rno compl002
Peso netto	38 kg
Materiale	acciaio
Temperatura / del circuito di raffreddamento esterno	20 ... 58 °C

## Certificati

Codice di riferimento

- secondo EN 61346-2 E
- secondo IEC 81346-2:2009 E

General Product Approval

Declaration of Conformity



## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5SK15>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MR6423-5SK15>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MR6423-5SK15](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6423-5SK15)

**CAx-Online-Generator**  
<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**  
<http://www.siemens.com/specifications>