

Dati per l'ordinazione

6SE6400-2FA00-6AD0



N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali

Ingresso

Numero di fasi	3 AC
Tensione di rete	200 ... 480 V

Uscita

Corrente nominale	6,0 A
-------------------	-------

Dati meccanici

Dimensioni

Larghezza	73,0 mm
Altezza	200,0 mm
Profondità	43,5 mm
Grado di protezione	IP20 / UL open type
Peso netto	0,5 kg

Connessioni

Lato rete

Esecuzione	morsetto a vite
Sezione di collegamento	1,0 ... 2,5 mm ²

Lato carico

Esecuzione	Pigtail
Lunghezza cavo	0,46 m

Connessione PE

Esecuzione	Tirante a vite M4
------------	-------------------

Norme

Conformità alle norme	CE / UL
-----------------------	---------