

sganciatore di apertura AC 110-480V per interruttore magnetotermico secondo UL 489



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Bobina a lancio di corrente
Esecuzione del prodotto	montabile
Durata di vita elettrica (cicli di manovra) / tip.	12 000
Tensione di alimentazione	
Tensione di impiego	
• valore nominale	480 V
Grado di protezione IP	IP20
Dettagli	
Ampliamento del prodotto	Sganciatore F
Numero	
Numero di blocchetti di contatto di segnalazione errore	0
Numero dei contatti NC	0
Numero dei contatti NO	0
Numero dei contatti CO	0

## Conessioni

Sezione di conduttore collegabile	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Coppia di serraggio / con morsetti a vite	0,8 N·m
Tipo di sezioni di conduttore collegabili / con conduttori AWG	24 ... 12

## Progettazione meccanica

Altezza	110 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	70 mm
Peso netto	117 g

## Certificati

General Product Approval

Declaration of Conformity



## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=5ST3030-0HG>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3030-0HG>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=5ST3030-0HG](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=5ST3030-0HG)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

