

sganciatore di apertura DC 24-48V, per interruttore magnetotermico 5SL4, 5SY, 5SP, interruttori magnetotermici differenziali 5SU1, interruttori differenziali 5SV (per 5SU1 l'elemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 è necessario)



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Bobina a lancio di corrente
Esecuzione del prodotto	montabile
Durata di vita elettrica (cicli di manovra) / tip.	20 000
Tensione di alimentazione	
Tensione di impiego	
• valore nominale	230 V
Grado di protezione IP	IP20
Dettagli	
Ampliamento del prodotto	Sganciatore F
Numero	
Numero di blocchetti di contatto di segnalazione errore	0
Numero dei contatti NC	2
Numero dei contatti NO	0
Numero dei contatti CO	0

Conessioni

Sezione di conduttore collegabile	0,5 ... 2,5 mm ²
Coppia di serraggio / con morsetti a vite	0,5 N·m
Tipo di sezioni di conduttore collegabili / con conduttori AWG	24 ... 12

Progettazione meccanica

Altezza	90 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	70 mm
Peso netto	90 g
• durante l'esercizio	-25 ... +55 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +75 °C

Certificati

Declaration of Con- formity	other	Railway
--	--------------	----------------



EG-Konf.

[Environmental Confirma-
tions](#)

[Miscellaneous](#)

[Vibration and Shock](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3031>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3031>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3031

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





